

**Garant**
**Fresa circular (sin placa), Metal duro, Tipo: 20XL**

**Datos de pedido**

Número de pedido	217405 20XL
GTIN	4045197216946
Clase de artículo	21Q

**Descripción**
**Ejecución:**

N.º 217400, tamaño 8 y tamaño 11, así como n.º 217405, tamaño 11L sin refrigeración interna.

Intercambio de herramienta: PowerCard

Refrigeración interior: sí

para tipo de placas: 02

Ø de perforación más pequeño D: 17,5 mm

Ø interior d<sub>1</sub>: 12,2 mm

Profundidad máxima de corte S<sub>máx.</sub>: 2,6 mm

Longitud total L<sub>tot</sub>: 121,5 mm

Ø de mango D<sub>s</sub> h<sub>6</sub>: 12 mm

**Descripción técnica**

Juego de tornillos de amarre	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Ø de perforación más pequeño D	17,5 mm
Ø interior d <sub>1</sub>	12,2 mm
Ø de mango D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	12 mm
Profundidad máxima de corte S <sub>máx.</sub>	2,6 mm
Ejecuciones de mangos	cilíndrico
Longitud total L <sub>tot</sub>	121,5 mm
para tipo de placas	02
Refrigeración interior	sí

Profundidad de rosca	62,5 mm
Material fresa	Metal duro
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresas circulares

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219821
---	--------