

Garant
Fresa circular (sin placa), Acero, Tipo: 25

Datos de pedido

Número de pedido	217400 25
GTIN	4045197216892
Clase de artículo	21Q

Descripción
Ejecución:

N.º 217400, tamaño 8 y tamaño 11, así como n.º 217405, tamaño 11L sin refrigeración interna.

Intercambio de herramienta: PowerCard

Refrigeración interior: sí

para tipo de placas: 01

Ø de perforación más pequeño D: 23 mm

Ø interior d₁: 16 mm

Profundidad máxima de corte S_{máx.}: 3,45 mm

Longitud de voladizo L₁: 38,5 mm

Longitud total L_{tot}: 87 mm

Descripción técnica

Longitud total L _{tot}	87 mm
Ejecuciones de mangos	Weldon
Profundidad máxima de corte S _{máx.}	3,45 mm
Ø de perforación más pequeño D	23 mm
Ø de mango D _s h6	16 mm
Juego de tornillos de amarre	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Longitud de voladizo L ₁	38,5 mm
Ø interior d ₁	16 mm
para tipo de placas	01

Refrigeración interior	sí
Material fresa	Acero
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresas circulares

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219822
---	--------