

**Garant**
**Fresa circular (sin placa), Metal duro, Tipo: 25XL**

**Datos de pedido**

Número de pedido	217405 25XL
GTIN	4045197216953
Clase de artículo	21Q

**Descripción**
**Ejecución:**

N.º 217400, tamaño 8 y tamaño 11, así como n.º 217405, tamaño 11L sin refrigeración interna.

Intercambio de herramienta: PowerCard

Refrigeración interior: sí

para tipo de placas: 01

Ø de perforación más pequeño D: 23 mm

Ø interior  $d_1$ : 16 mm

Profundidad máxima de corte  $S_{m\acute{a}x.}$ : 3 mm

Longitud total  $L_{tot}$ : 148,58 mm

Ø de mango  $D_5$  h6: 16 mm

**Descripción técnica**

Juego de tornillos de amarre	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Ejecuciones de mangos	cilíndrico
Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x.}$	3 mm
Ø de mango $D_5$ h6	16 mm
Longitud total $L_{tot}$	148,58 mm
Ø interior $d_1$	16 mm
Ø de perforación más pequeño D	23 mm
para tipo de placas	01
Refrigeración interior	sí
Profundidad de rosca	76,25 mm

Material fresa	Metal duro
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresas circulares

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219822
---	--------