

Garant
Fresa circular (sin placa), Acero, Tipo: 25L

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 217400 25L |
| GTIN | 4045197216908 |
| Clase de artículo | 21Q |

Descripción
Ejecución:

N.º 217400, tamaño 8 y tamaño 11, así como n.º 217405, tamaño 11L sin refrigeración interna.

Intercambio de herramienta: PowerCard

Refrigeración interior: sí

para tipo de placas: 01

Ø de perforación más pequeño D: 23 mm

Ø interior d₁: 16 mm

Profundidad máxima de corte S_{máx.}: 3,45 mm

Longitud de voladizo L₁: 67,5 mm

Longitud total L_{tot}: 116 mm

Descripción técnica

| | |
|---|------------------------|
| Ø de mango D _s h6 | 16 mm |
| Ø interior d ₁ | 16 mm |
| Longitud total L _{tot} | 116 mm |
| Juego de tornillos de amarre | 219822 (20 IP; 5,0 Nm) |
| Profundidad máxima de corte S _{máx.} | 3,45 mm |
| Ejecuciones de mangos | Weldon |
| Longitud de voladizo L ₁ | 67,5 mm |
| Ø de perforación más pequeño D | 23 mm |
| para tipo de placas | 01 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Refrigeración interior | sí |
| Material fresa | Acero |
| Intercambio de herramienta | PowerCard |
| Tipo de producto | Fresas circulares |

Accesorios

| | |
|---|--------|
| Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas | 219822 |
|---|--------|