



## Fresa angular de 90° MEC11T, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 50/5mm



### Datos de pedido

Número de pedido	227310 50/5
GTIN	4960664437481
Clase de artículo	250

### Descripción

#### Descripción:

Tipo de fresa MEC11T con mayor estabilidad debido a que la cantidad de filos es menor que en MECX. Gracias a ello es posible un mayor avance por diente.

### Descripción técnica

Ø de perforación de asiento	22 mm
Plaquita de corte adecuada	BD.. 11T3
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	10 mm
Ø de corte $D_c$	50 mm
Tornillo para plaquita	229708 (T8; 1,2 Nm)
Longitud total $L_{\text{tot}}$	40 mm
Número de filos Z	5
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,27 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	43 mm

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	94 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	98 mm
$\varnothing D_3$	44 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

## Accesorios

Tornillo de amarre	229708
--------------------	--------