



Fresa angular de 90° MEC11T, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 63/6mm



Datos de pedido

Número de pedido	227310 63/6
GTIN	4960664437504
Clase de artículo	250

Descripción

Descripción:

Tipo de fresa MEC11T con mayor estabilidad debido a que la cantidad de filos es menor que en MECX. Gracias a ello es posible un mayor avance por diente.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	40 mm
Ø de corte D_c	63 mm
Plaquita de corte adecuada	BD.. 11T3
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	10 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Tornillo para plaquita	229708 (T8; 1,2 Nm)
Número de filos Z	6
Ángulo de rampa $\alpha_{m\ max.}$	0,2 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{m\ max.}$	56 mm

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	120 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	124 mm
$\varnothing D_3$	57 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229708
--------------------	--------