

**Fresa angular de 90° MEC11T, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 80/7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	227310 80/7
GTIN	4960664449002
Clase de artículo	250

Descripción**Descripción:**

Tipo de fresa MEC11T con mayor estabilidad debido a que la cantidad de filos es menor que en MECX. Gracias a ello es posible un mayor avance por diente.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	50 mm
Plaquita de corte adecuada	BD.. 11T3
Tornillo para plaquita	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø de corte D_c	80 mm
Ø de perforación de asiento	27 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\,máx.}$	10 mm
Número de filos Z	7
Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	0,16 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	73 mm

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	154 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	158 mm
$\varnothing D_3$	74 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229708
--------------------	--------