




Fresa angular de 90° MEC11T, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 25/3mm



Datos de pedido

Número de pedido	227305 25/3
GTIN	4960664406579
Clase de artículo	250

Descripción

Descripción:

Tipo de fresa MEC11T con mayor estabilidad debido a que la cantidad de filos es menor que en MECX. Gracias a ello es posible un mayor avance por diente.

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	10 mm
Ø de corte D_c	25 mm
Longitud total L_{tot}	88 mm
Tornillo para plaquita	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø de mango D_s h6	25 mm
Plaquita de corte adecuada	BD.. 11T3
Longitud de voladizo L_1	32 mm
Número de filos Z	3
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	18 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	48 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	44 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,64 grados
Ø D_3	19 mm

Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229708
--------------------	--------