


BDMT 11T302 ER-JT, PR1225, Tipo: ST1400

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 227335 ST1400 |
| GTIN | 4960664609345 |
| Clase de artículo | 25A |

Descripción
Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$. 90° exactos hasta $a_p = 5,5$ mm.

Radio angular: 0,2 mm

Avance f_z por diente: 0,07 – 0,11 mm

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Avance f_z por diente | 0,07 – 0,11 mm |
| Tipo | ST1400 |
| Radio angular | 0,2 mm |
| Código ISO plaquita de corte | BDMT 11T302 ER-JT |
| Clase | PR1225 |
| Material de corte | MD |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |

