

**Garant**

**Fresas para roscar de plaquita reversible, Mango Weldon, Ø de acción DW / longitud de alcance L1: 37/58mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	218000 37/58
GTIN	4045197411877
Clase de artículo	21R

**Descripción****Aplicación:**

- Para roscas cilíndricas interiores y exteriores; otras plaquitas reversibles y herramientas portadoras a petición.
- Para roscas de agujero pasante y de agujero ciego.
- De aplicación universal para rosca a la izquierda y a la derecha.
- Solo produce virutas cortas.
- Presión de corte baja.

**Nota:**

Versión con superficie de apriete HB doble.

**Descripción técnica**

Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	58 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	32 mm
Ø activo D	37 mm
Tornillo de apriete	219925
Tamaño de placa	27
Número de filos Z	1
Número de ranuras de sujeción	1
Longitud total L	120 mm

Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Empleo con tipo de perforación	Agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	Agujero pasante
Sentido del corte	izquierda y derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa de roscado

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	219925
--------------------	--------