

Garant**Fresas para roscar de plaquita reversible, Mango Weldon, Ø de acción DW / longitud de alcance L1: 11,5/20mm**

Datos de pedido

Número de pedido	218000 11,5/20
GTIN	4045197411815
Clase de artículo	21R

Descripción

Aplicación:

- Para roscas cilíndricas interiores y exteriores; otras plaquitas reversibles y herramientas portadoras a petición.
- Para roscas de agujero pasante y de agujero ciego.
- De aplicación universal para rosca a la izquierda y a la derecha.
- Solo produce virutas cortas.
- Presión de corte baja.

Descripción técnica

Ø de mango D _s	20 mm
Tornillo de apriete	219923
Tamaño de placa	11
Ø activo D	11,5 mm
Longitud de voladizo L ₁	20 mm
Número de filos Z	1
Número de ranuras de sujeción	1
Longitud total L	85 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon

Empleo con tipo de perforación	Agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	Agujero pasante
Sentido del corte	izquierda y derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa de roscado

Accesorios

Tornillo de amarre	219923
--------------------	--------