


Garant

**Plaquita reversible de fresado de roscas para roscas interiores 60°, HB7720,
Altura de paso: 2mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	218009 2
GTIN	4045197412126
Clase de artículo	21D

Descripción**Ejecución:**

Plaquita estable. **De doble uso.**

- **Intervalo de empleo amplio gracias a una geometría rompevirutas universal.**
- **Alta precisión de repetición.**

Aplicación:

Para roscas interiores métricas según DIN / ISO (DIN 13) clase de tolerancia 6H.

Descripción técnica

Aplicación interior/exterior	interior
Perfil total	sí
Paso de rosca	2 mm
Número de filos Z	12
Clase	HB7720
Material de corte	MD
Tipo de rosca	MF
Tipo de rosca	MF-LH

Tipo de rosca	M-LH
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Tamaño de placa	27 mm
Avance f_z en acero < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Avance f_z en INOX < 900 N/mm ²	0,05 mm
Sentido del corte	derecha e izquierda
Tipo de producto	Inserto de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	140 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	120 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	80 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	110 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	70 m/min	M
GG(G)	adecuado con restricciones	70 m/min	K
CuZn	adecuado	120 m/min	N
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		