

**Garant**

**Fresas para roscar de plaquita reversible, Mango Weldon, Ø de acción DW / longitud de alcance L1: 20/43mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	218000 20/43
GTIN	4045197411839
Clase de artículo	21R

**Descripción****Aplicación:**

- Para roscas cilíndricas interiores y exteriores; otras plaquitas reversibles y herramientas portadoras a petición.
- Para roscas de agujero pasante y de agujero ciego.
- De aplicación universal para rosca a la izquierda y a la derecha.
- Solo produce virutas cortas.
- Presión de corte baja.

**Descripción técnica**

Tornillo de apriete	279810 5
Tamaño de placa	16
Ø de mango D <sub>s</sub>	20 mm
Ø activo D	20 mm
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	43 mm
Número de filos Z	1
Número de ranuras de sujeción	1
Longitud total L	95 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Empleo con tipo de perforación	Agujero ciego

Empleo con tipo de perforación	Agujero pasante
Sentido del corte	izquierda y derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa de roscado