

Garant

Fresas para roscar de plaquita reversible, Mango Weldon, Ø de acción DW / longitud de alcance L1: 30/52mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	218000 30/52
GTIN	4045197411853
Clase de artículo	21R

Descripción**Aplicación:**

- Para roscas cilíndricas interiores y exteriores; otras plaquitas reversibles y herramientas portadoras a petición.
- Para roscas de agujero pasante y de agujero ciego.
- De aplicación universal para rosca a la izquierda y a la derecha.
- Solo produce virutas cortas.
- Presión de corte baja.

Nota:

Versión con superficie de apriete HB doble.

Descripción técnica

Ø activo D	30 mm
Tamaño de placa	27
Ø de mango D _s	25 mm
Longitud de voladizo L ₁	52 mm
Tornillo de apriete	219925
Número de filos Z	1
Número de ranuras de sujeción	1
Longitud total L	110 mm

Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Empleo con tipo de perforación	Agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	Agujero pasante
Sentido del corte	izquierda y derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa de roscado

Accesorios

Tornillo de amarre	219925
--------------------	--------