

**Garant**

**Fresas para roscar de alto rendimiento, Mango Weldon, Ø activo D / Longitud de alcance L1: 10/20mm**


**Datos de pedido**

Número de pedido	218050 10/20
GTIN	4045197645517
Clase de artículo	21R

**Descripción**
**Ejecución:**

**Fresas para roscar HPC para tiempos de mecanizado reducidos.**

**Aplicación:**

De uso universal **para rosca exterior e interior a derecha e izquierda**. Para el mecanizado de **agujeros pasantes y agujeros ciegos**.

**Nota:**

Fresa n.º 218050 tam. 17/26 y 17/36 adecuada para altura de paso de hasta 2,5 mm inclusive.

Fresa n.º 218050 tam. 30/65 adecuada para altura de paso de < 5.

**Descripción técnica**

Ø activo D	10 mm
Longitud total L <sub>tot</sub>	68 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	12 mm
Tornillo de fijación	219859
Tamaño de placa	19
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	20 mm
Número de filos Z	1
Número de ranuras de sujeción	1
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon

Empleo con tipo de perforación	Agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	Agujero pasante
Sentido del corte	izquierda y derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa de roscado

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	219859
--------------------	--------