

Garant**Fresas para roscar de alto rendimiento, Mango Weldon, Ø activo D / Longitud de alcance L1: 30/65mm**

Datos de pedido

Número de pedido	218050 30/65
GTIN	4045197447180
Clase de artículo	21R

Descripción

Ejecución:**Fresas para roscar HPC para tiempos de mecanizado reducidos.****Aplicación:**De uso universal **para rosca exterior e interior a derecha e izquierda**. Para el mecanizado de **agujeros pasantes y agujeros ciegos**.**Nota:**

Fresa n.º 218050 tam. 17/26 y 17/36 adecuada para altura de paso de hasta 2,5 mm inclusive.

Fresa n.º 218050 tam. 30/65 adecuada para altura de paso de < 5.

Descripción técnica

Tornillo de fijación	219927
Longitud de voladizo L ₁	65 mm
Ø de mango D _s	32 mm
Tornillo de apriete	219928
Ø activo D	30 mm
Tamaño de placa	41
Longitud total L _{tot}	128,5 mm
Número de filos Z	3
Número de ranuras de sujeción	3

Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Empleo con tipo de perforación	Agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	Agujero pasante
Sentido del corte	izquierda y derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa de roscado

Accesorios

Tornillo de amarre	219927
Tornillo de amarre	219928