

Garant**SOMT 120508 PDER, HB7510, Tipo: ST1400****Datos de pedido**

Número de pedido	214868 ST1400
GTIN	4045197608659
Clase de artículo	21A

Descripción**Ejecución:**

Grosor de plaquita aumentado para máximo arranque de viruta. Protección contra el desgaste por medio de revestimiento ultramoderno.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$.

Radio angular: 0,8 mm

Avance f_z por diente: 0,22 mm

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,22 mm
Tipo	ST1400
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	SOMT 120508 PDER
Clase	HB7510
Material de corte	MD

Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	240 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		