

**Portaherramientas forma C1 axial, derecha, Ø del mango d1: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319107 20
GTIN	4067263224457
Clase de artículo	32V

**Descripción****Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

**Aplicación:**

Para el tronzado plano.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Descripción técnica**

$h_6$	30 mm
$h_1$	16 mm
$l_1$	55 mm
Anchura del mango $b_3$	13 mm
$b_2$	27 mm
$b_1$	52 mm

h <sub>5</sub>	25 mm
h <sub>2</sub>	22 mm
Ø del mango d <sub>1</sub>	20 mm
Código de colores mango VDI	VDI 20
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI