

**Portaherramientas forma C1 axial, derecha, Ø del mango d1: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319107 16
GTIN	4067263224440
Clase de artículo	32V

Descripción**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

h_5	20 mm
b_2	24 mm
h_6	22 mm
b_1	43 mm
h_2	17 mm
Anchura del mango b_3	13 mm
Código de colores mango VDI	VDI 16

Ø del mango d ₁	16 mm
l ₁	44 mm
h ₁	12 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI