

**Portaherramientas forma C1 axial, derecha, Ø del mango d1: 50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319107 50
GTIN	4067263224488
Clase de artículo	32V

Descripción**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

h_2	34 mm
b_2	50 mm
Anchura del mango b_3	26 mm
h_5	50 mm
l_1	100 mm
h_6	60 mm
Código de colores mango VDI	VDI 50

b ₁	100 mm
h ₁	32 mm
Ø del mango d ₁	50 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI