

**Portaherramientas forma C2 axial, izquierda, Ø del mango d1: 20mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 319117 20 |
| GTIN | 4067263237402 |
| Clase de artículo | 32V |

Descripción**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------------|--------|
| Ø del mango d ₁ | 20 mm |
| h ₂ | 22 mm |
| h ₅ | 25 mm |
| Anchura del mango b ₃ | 13 mm |
| h ₁ | 16 mm |
| b ₂ | 27 mm |
| Código de colores mango VDI | VDI 20 |

| | |
|------------------|-----------------------|
| h_6 | 30 mm |
| l_1 | 55 mm |
| b_1 | 52 mm |
| Forma | C |
| Tipo de producto | Portaherramientas VDI |