

**Portaherramientas forma C1 axial, derecha, Ø del mango d1: 30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319107 30
GTIN	4067263224464
Clase de artículo	32V

**Descripción****Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

**Aplicación:**

Para el tronzado plano.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Descripción técnica**

$h_1$	20 mm
$b_1$	70 mm
$h_6$	38 mm
$h_2$	29 mm
$b_2$	35 mm
$l_1$	70 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30

Anchura del mango $b_3$	17 mm
$h_5$	28 mm
Ø del mango $d_1$	30 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI