



Portaherramientas forma C2 axial, izquierda, Ø del mango d1: 16mm



Datos de pedido

Número de pedido	319117 16
GTIN	4067263224495
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

Código de colores mango VDI	VDI 16
Anchura del mango b ₃	13 mm
Ø del mango d ₁	16 mm
h ₂	17 mm
h ₅	20 mm
h ₆	22 mm
b ₁	43 mm

b_2	24 mm
h_1	12 mm
l_1	44 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI