

**Portaherramientas forma C1 axial, derecha, Ø del mango d1: 40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319107 40
GTIN	4067263224471
Clase de artículo	32V

**Descripción****Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

**Aplicación:**

Para el tronzado plano.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Descripción técnica**

$h_2$	34 mm
Ø del mango $d_1$	40 mm
Anchura del mango $b_3$	20,5 mm
$l_1$	85 mm
$b_2$	42,5 mm
$h_1$	25 mm

h <sub>6</sub>	48 mm
h <sub>5</sub>	32,5 mm
b <sub>1</sub>	85 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI