




Portaherramientas forma C2 axial, izquierda, Ø del mango d1: 50mm



Datos de pedido

Número de pedido	319117 50
GTIN	4067263237433
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

Ø del mango d ₁	50 mm
b ₁	100 mm
Anchura del mango b ₃	26 mm
h ₁	32 mm
Código de colores mango VDI	VDI 50
h ₂	34 mm
h ₆	60 mm

h_5	50 mm
b_2	50 mm
l_1	100 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI