

Garant**Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master eco forma B2 radial izquierda, corto, Ø del mango d1: 50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319016 50
GTIN	4067263237549
Clase de artículo	31V

Descripción**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

h_6	60 mm
l_1	30 mm
h_5	35 mm
b_1	100 mm
b_2	50 mm
Ø del mango d_1	50 mm

h ₁	25 mm
Código de colores mango VDI	VDI 50
l ₂	55 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI