



## Portaherramientas forma C3 axial, derecha, Ø del mango d1: 16mm



### Datos de pedido

Número de pedido	319127 16
GTIN	4067263237457
Clase de artículo	32V

### Descripción

#### Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

#### Aplicación:

Para el tronzado plano.

#### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Descripción técnica

b <sub>2</sub>	24 mm
h <sub>1</sub>	12 mm
h <sub>5</sub>	20 mm
Ø del mango d <sub>1</sub>	16 mm
b <sub>1</sub>	43 mm
Anchura del mango b <sub>3</sub>	13 mm
h <sub>6</sub>	22 mm

Código de colores mango VDI	VDI 16
$l_1$	44 mm
$h_2$	17 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI