

Garant
Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master eco forma B3 radial derecha, corto, Ø del mango d1: 50mm

Datos de pedido

Número de pedido	319026 50
GTIN	4067263237594
Clase de artículo	31V

Descripción
Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

b ₁	100 mm
Código de colores mango VDI	VDI 50
Ø del mango d ₁	50 mm
l ₂	55 mm
h ₅	35 mm
l ₁	30 mm

h_1	25 mm
h_6	60 mm
b_2	50 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI