



Portaherramientas forma C3 axial, derecha, Ø del mango d1: 30mm



Datos de pedido

Número de pedido	319127 30
GTIN	4067263237471
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

b ₁	70 mm
b ₂	35 mm
h ₅	28 mm
Ø del mango d ₁	30 mm
l ₁	70 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30
h ₁	20 mm

Anchura del mango b_3	17 mm
h_2	29 mm
h_6	38 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI