


Portaherramientas forma C3 axial, derecha, Ø del mango d1: 50mm

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 319127 50 |
| GTIN | 4067263237495 |
| Clase de artículo | 32V |

Descripción
Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------|--------|
| Ø del mango d ₁ | 50 mm |
| l ₁ | 100 mm |
| b ₂ | 50 mm |
| h ₆ | 60 mm |
| h ₅ | 50 mm |
| h ₂ | 34 mm |
| b ₁ | 100 mm |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Anchura del mango b_3 | 26 mm |
| h_1 | 32 mm |
| Código de colores mango VDI | VDI 50 |
| Forma | C |
| Tipo de producto | Portaherramientas VDI |