

Garant
Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master eco forma B3 radial derecha, corto, Ø del mango d1: 25mm

Datos de pedido

Número de pedido	319026 25
GTIN	4067263237563
Clase de artículo	31V

Descripción
Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

b ₂	30 mm
b ₁	55 mm
h ₆	30 mm
h ₅	27 mm
Ø del mango d ₁	25 mm
h ₁	16 mm

l ₁	16 mm
l ₂	30 mm
Código de colores mango VDI	VDI 25
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI