

Garant
Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master eco forma B3 radial derecha, corto, Ø del mango d1: 30mm

Datos de pedido

Número de pedido	319026 30
GTIN	4067263237570
Clase de artículo	31V

Descripción
Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

Ø del mango d ₁	30 mm
l ₂	40 mm
b ₂	35 mm
h ₅	35 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30
l ₁	22 mm

b ₁	70 mm
h ₆	38 mm
h ₁	20 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI