

**Garant****Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master eco forma B2 radial izquierda, corto, Ø del mango d1: 40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319016 40
GTIN	4067263237532
Clase de artículo	31V

**Descripción****Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

**Aplicación:**

Principalmente para mecanizado exterior.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Descripción técnica**

$h_5$	34,5 mm
$h_6$	48 mm
Ø del mango $d_1$	40 mm
$b_1$	85 mm
$h_1$	25 mm
$l_2$	44 mm

Código de colores mango VDI	VDI 40
$l_1$	22 mm
$b_2$	42,5 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI