

Garant
Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master eco forma B2 radial izquierda, corto, Ø del mango d1: 20mm

Datos de pedido

Número de pedido	319016 20
GTIN	4067263237501
Clase de artículo	31V

Descripción
Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

Ø del mango d ₁	20 mm
h ₆	30 mm
l ₂	30 mm
h ₅	27 mm
l ₁	16 mm
b ₁	55 mm

Código de colores mango VDI	VDI 20
b ₂	30 mm
h ₁	16 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI