

**Portaherramientas forma C4 axial, izquierda, Ø del mango d1: 50mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 319137 50 |
| GTIN | 4067263237648 |
| Clase de artículo | 32V |

Descripción**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

| | |
|-------------------|--------|
| h_5 | 50 mm |
| Ø del mango d_1 | 50 mm |
| b_1 | 100 mm |
| h_1 | 32 mm |
| b_2 | 50 mm |
| h_2 | 34 mm |
| l_1 | 100 mm |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| h ₆ | 60 mm |
| Anchura del mango b ₃ | 30 mm |
| Código de colores mango VDI | VDI 50 |
| Forma | C |
| Tipo de producto | Portaherramientas VDI |