

**Portaherramientas forma C4 axial, izquierda, Ø del mango d1: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319137 20
GTIN	4067263237617
Clase de artículo	32V

**Descripción****Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

**Aplicación:**

Para el tronzado plano.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Descripción técnica**

$h_6$	30 mm
Código de colores mango VDI	VDI 20
$l_1$	55 mm
Ø del mango $d_1$	20 mm
$b_1$	52 mm
$b_2$	27 mm
$h_1$	16 mm

h <sub>2</sub>	22 mm
h <sub>5</sub>	25 mm
Anchura del mango b <sub>3</sub>	13 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI