

**Portaherramientas forma C4 axial, izquierda, Ø del mango d1: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319137 16
GTIN	4067263237600
Clase de artículo	32V

Descripción**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

h ₁	12 mm
Ø del mango d ₁	16 mm
h ₆	22 mm
h ₂	17 mm
b ₂	24 mm
Código de colores mango VDI	VDI 16
h ₅	20 mm

Anchura del mango b_3	13 mm
l_1	44 mm
b_1	43 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI