

**Portaherramientas forma C4 axial, izquierda, Ø del mango d1: 30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319137 30
GTIN	4067263237624
Clase de artículo	32V

Descripción**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

h_5	28 mm
Anchura del mango b_3	23 mm
Ø del mango d_1	30 mm
b_2	35 mm
h_6	38 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30
l_1	70 mm

h ₁	20 mm
h ₂	29 mm
b ₁	70 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI