

**Portaherramientas forma B4 radial izquierda, corto, Ø del mango d1: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319037 20
GTIN	4067263015369
Clase de artículo	32V

Descripción**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

h_5	25 mm
b_2	30 mm
h_2	22 mm
l_1	16 mm
h_6	30 mm

l_2	30 mm
h_1	16 mm
b_1	55 mm
Código de colores mango VDI	VDI 20
Ø del mango d_1	20 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI