

Garant

Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master eco forma B5 radial derecha, largo, Ø del mango d1: 30mm



Datos de pedido

Número de pedido	319046 30
GTIN	4067263237754
Clase de artículo	31V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

GARANT Eco: para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT Eco – System n.º 273830 – 273891 y soporte base para tronzado GARANT Eco n.º 273651.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

Código de colores mango VDI	VDI 30
h_5	36 mm
l_1	22 mm

l_2	40 mm
b_2	65 mm
b_1	100 mm
Ø del mango d_1	30 mm
h_1	20 mm
h_6	38 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI