

Garant**Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master Eco forma B4 radial izquierda, corto, Ø del mango d1: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319036 25
GTIN	4067263237716
Clase de artículo	31V

Descripción**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

h_1	16 mm
h_6	30 mm
l_1	16 mm
b_1	55 mm
b_2	30 mm
l_2	30 mm

Código de colores mango VDI	VDI 25
Ø del mango d ₁	25 mm
h ₅	27 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI