

**Garant**

**Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master Eco forma B6 radial izquierda, largo, Ø del mango d1: 40mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	319056 40
GTIN	4067263237785
Clase de artículo	31V

## Descripción

### Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

**GARANT Eco:** para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT Eco – System n.º 273830 – 273891 y soporte base para tronzado GARANT Eco n.º 273651.

### Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Descripción técnica

Código de colores mango VDI	VDI 40
b <sub>2</sub>	75,5 mm
b <sub>1</sub>	118 mm

Ø del mango d <sub>1</sub>	40 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
h <sub>6</sub>	48 mm
l <sub>2</sub>	44 mm
h <sub>5</sub>	38,5 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI