

Garant

Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master eco forma C1 axial, derecha, Ø del mango d1: 40mm



Datos de pedido

Número de pedido	319106 40
GTIN	4067263237969
Clase de artículo	31V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

GARANT Eco: para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT Eco – System n.º 273830 – 273891 y soporte base para tronzado GARANT Eco n.º 273651.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

h ₅	32,5 mm
l ₁	85 mm
b ₂	42,5 mm
b ₁	85 mm

Ø del mango d_1	40 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40
h_1	25 mm
h_6	48 mm
h_2	34 mm
Anchura del mango b_3	20,5 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI