

Garant
Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master eco forma B7 radial derecha, largo, Ø del mango d1: 40mm

Datos de pedido

Número de pedido	319066 40
GTIN	4067263237907
Clase de artículo	31V

Descripción
Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

l_2	44 mm
l_1	22 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40
h_5	42,5 mm
h_6	48 mm
b_2	75,5 mm

h ₁	25 mm
b ₁	118 mm
Ø del mango d ₁	40 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI