

**Garant**
**Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master Eco forma B8 radial izquierda, largo, Ø del mango d1: 40mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	319076 40
GTIN	4067263237921
Clase de artículo	31V

**Descripción**
**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

**Aplicación:**

Principalmente para mecanizado exterior.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Descripción técnica**

h <sub>6</sub>	48 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40
h <sub>1</sub>	25 mm
l <sub>2</sub>	44 mm
h <sub>5</sub>	42,5 mm
Ø del mango d <sub>1</sub>	40 mm

b <sub>2</sub>	75,5 mm
b <sub>1</sub>	118 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI