

Garant

Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master eco forma C2 axial, izquierda, Ø del mango d1: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	319116 20
GTIN	4067263237983
Clase de artículo	31V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

GARANT Eco: para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT Eco – System n.º 273830 – 273891 y soporte base para tronzado GARANT Eco n.º 273651.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

b ₁	52 mm
b ₂	27 mm
h ₂	22 mm
Anchura del mango b ₃	13 mm

l_1	55 mm
Ø del mango d_1	20 mm
Código de colores mango VDI	VDI 20
h_1	16 mm
h_5	25 mm
h_6	30 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI