# Garant

# Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master eco forma C2 axial, izquierda, Ø del mango d1: 50mm



# Datos de pedido

Número de pedido	319116 50
GTIN	4067263238027
Clase de artículo	31V

## Descripción

#### Ejecución:

- · Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- · Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- · Con tobera pulverizadora esférica.

GARANT Eco: para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT Eco – System n.º 273830 – 273891 y soporte base para tronzado GARANT Eco n.º 273651.

#### **Aplicación:**

Para el tronzado plano.

#### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Descripción técnica

$b_2$	50 mm
$h_5$	50 mm
$h_2$	41 mm
Ø del mango d <sub>1</sub>	50 mm

$I_1$	100 mm
$b_1$	100 mm
$h_1$	25 mm
Anchura del mango b₃	26 mm
Código de colores mango VDI	VDI 50
$h_6$	60 mm
Forma	С
Tipo de producto	Portaherramientas VDI