

Garant

Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master eco forma C2 axial, izquierda, Ø del mango d1: 50mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 319116 50 |
| GTIN | 4067263238027 |
| Clase de artículo | 31V |

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

GARANT eco: para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT eco – System n.º 273830 – 273891 y soporte base para tronzado GARANT eco n.º 273651.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------|-------|
| b ₂ | 50 mm |
| h ₅ | 50 mm |
| h ₂ | 41 mm |
| Ø del mango d ₁ | 50 mm |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| l_1 | 100 mm |
| b_1 | 100 mm |
| h_1 | 25 mm |
| Anchura del mango b_3 | 26 mm |
| Código de colores mango VDI | VDI 50 |
| h_6 | 60 mm |
| Forma | C |
| Tipo de producto | Portaherramientas VDI |