

## Garant

**Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master Eco forma C3 axial, derecha, Ø del mango d1: 50mm**



### Datos de pedido

Número de pedido	319126 50
GTIN	4067263238072
Clase de artículo	31V

### Descripción

#### Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

**GARANT Eco:** para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT Eco – System n.º 273830 – 273891 y soporte base para tronzado GARANT Eco n.º 273651.

#### Aplicación:

Para el tronzado plano.

#### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Descripción técnica

Ø del mango d <sub>1</sub>	50 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
h <sub>1</sub>	25 mm

Código de colores mango VDI	VDI 50
$h_2$	41 mm
$h_5$	50 mm
$b_1$	100 mm
$l_1$	100 mm
Anchura del mango $b_3$	26 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI