

## Garant

**Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master Eco forma C4 axial, izquierda, Ø del mango d1: 40mm**



### Datos de pedido

Número de pedido	319136 40
GTIN	4067263238119
Clase de artículo	31V

### Descripción

#### Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

**GARANT Eco:** para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT Eco – System n.º 273830 – 273891 y soporte base para tronzado GARANT Eco n.º 273651.

#### Aplicación:

Para el tronzado plano.

#### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Descripción técnica

Ø del mango d <sub>1</sub>	40 mm
b <sub>2</sub>	42,5 mm
h <sub>6</sub>	48 mm
b <sub>1</sub>	85 mm

Anchura del mango $b_3$	20,5 mm
$h_5$	32,5 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40
$h_1$	25 mm
$h_2$	34 mm
$l_1$	85 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI